

Fasscaddy

Traglast 250 kg, Kapazität 1 x 200-Liter-Fass, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Last- und 1 Lenkrolle

Artikelnummer: 235761



Fasscaddy

- Traglast 250 kg
- Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
- Plattform offen
- mit Zug- und Hebelstange
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Last- und 1 Lenkrolle
- Rad Ø 150 mm
- mit Polyurethan-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	Polyurethan
Rollertyp	Fasscaddy	Durchmesser Rad	150 mm
Traglast	250 kg	Höhe	1060 mm
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Länge	570 mm

Plattform	offen	Breite	780 mm
Transportwagen Ausstattung	Zug- und Hebelstange	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Lenkstange	ja	Gewicht	17 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Last- und 1 Lenkrolle		