





Afzetpaal van staal Met vlakke kop

In ronde of vierhoekige vorm, vaste, uitneembare of omklapbare uitvoering.

- van ronde of vierkante stalen buizen, vuurverzinkt en extra kunststof coating wit met 2 rode, reflecterende ringen
- vlakke afsluitkap
- hoogte boven de grond 1000 mm
- **vaste opstelling** om in te betonneren of met bodemplaat
- **uitneembare uitvoering** met bodemhuls, afsluitbaar met driekantsleutel of vergrendelbaar
- **omklapbare uitvoering** met bodemhuls, afsluitbaar met driekantsleutel of ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels
- driekantsleutel apart bestellen



TOP-AANBIEDING

vanaf **---**

Ronde buis Ø 60 mm.

304038

Uitvoering	vast		uitneembaar		omklapbaar			
Bevestiging	ingebetonneerd	Bodemplaat	Bodemhuls	Bodemhuls driekant	Bodemhuls driekant	Bodemhuls Cilinder	Bodemplaat driekant	Bodemplaat Cilinder
Sluiting	-	-	-	-	-	-	-	-
Ronde buis	304038	304049	304071	304082	304107	304118	304129	304151
Ø 60 mm	---	---	---	---	---	---	---	---
Vierkant	304275	304286	304297	304311	304333	304344	304355	304366
70 x 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---
Direct meebestellen:								
Driekantsleutel	303159	---	---	---	---	---	---	---



Afzetpaal van staal Met spitse kop

In ronde of vierhoekige vorm, vaste, uitneembare of omklapbare uitvoering.

- van ronde of vierkante stalen buizen, vuurverzinkt of met poedercoating met 3 rode, reflecterende ringen
- vlakke afsluitkap
- hoogte boven de grond 900 mm
- **vaste opstelling** om in te betonneren of met bodemplaat
- **uitneembare uitvoering** met bodemhuls, afsluitbaar met driekantsleutel DIN 3223, 1 stuk per levering
- **omklapbare uitvoering** met bodemplaat, afsluitbaar met ingebouwd profielcilinderslot incl. 3 sleutels
- dubbele sluiting op aanvraag



Uitvoering		vast		uitneembaar		omklapbaar
Bevestiging		ingebetonneerd	Bodemplaat	Bodemhuls	Bodemhuls Driekant	Bodemplaat Cilinder
Sluiting		-	-	-	-	-
Ronde buis	verzinkt/rood	882872	882883	882894	882908	882919
Ø 76 mm	---	---	---	---	---	---
	wit/rood	532312	532313	532314	532315	532317
	---	---	---	---	---	---
Vierkant	verzinkt/rood	882985	882996	883004	883015	883026
70 x 70 mm	---	---	---	---	---	---
	wit/rood	532319	532320	532321	532322	532323
	---	---	---	---	---	---