

## Rohrschutz -Protect- Knuffi® auf Rolle, extrem abriebfest


- Material: Polyurethanschaum
- Bogen 30 / 50 mm für Rohr Ø 20 - 40 mm
- Länge: 5000 mm
- Farbe: gelb/schwarz
- Temperaturbeständig: -40 °C bis +100 °C
- **Brandschutzklasse: B2**
- UV- und Lösemittelstabil\* (\*im Einzelfall zu erproben)
- Befestigung: selbstklebend
  
- hochwertiges Schutzelement
- extrem hohe Abriebfestigkeit
- flexibel und alterungsbeständig
- für Innen- und Außenbereich
- verhindert Stoßverletzungen
- signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
- haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
- Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
- blitzschnelle Montage und universell einsetzbar



Modellbeispiel: Rohrschutz -Protect- Knuffi® aus PU Art. dc10027

### Einsatzbereiche:

- schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
- an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
- für Wände, Unterzüge und Durchgänge
- für Rohrleitungen, runde Pfosten und Pfeiler
- an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
- **erfüllt die Anforderungen der BGV A8**




Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

### Ausführung:

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

	dc10027	Rohrschutz -Protect- Knuffi® aus PU, gelb/schwarz, Bogen 30/50mm, extrem abriebfest
--	---------	---

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen



Technische Zeichnung: Bogen 30/50 mm