

**AXOR Starck**  
**Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff**  
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **10665800**



## **Merkmale**

- 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B
- Passendes Griffdesign zu den AXOR Starck Einhebel-Waschtischmischern mit Hebelgriffen
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- PA-IX 9699/IIB


**AXOR Starck**  
**Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff**  
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **10665800**




## Produktabbildung



## Maßzeichnung



## Durchflussdiagramm



Abgang Brause mit 1B-Widerstand