

Rollcart

largeur x profondeur 1600 x 800 mm

distance de division 90 mm, avec 6 compartiments, avec plaque de fond

Numéro d'article: 203274



Rollcart Porte-panneaux

Force 1200 kg

largeur x profondeur 1600 x 800 mm

- distance de division 90 mm
- avec 6 compartiments
- avec plaque de fond
- structure en acier

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	plaque de fond	oui
type de rayonnage		matériau	acier
largeur	1600 mm	matériau de tablette	MDF
profondeur	800 mm	volume de livraison	
compartiments	6 pièce	Poids	48 kg
distance de division	90 mm		

Accessoires

203276		étrier enfichable, hauteur x largeur 300 x 1600 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
203279		étrier enfichable, hauteur x largeur 600 x 1600 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
203281		étrier enfichable, hauteur x largeur 900 x 1600 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
210327		pieds de palettes pour porte-panneaux

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
528761		établi roulant, hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 2 tablettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
530774		tréteau de chantier, en acier, force 200 kg, hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm, surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm, pliables pour un gain de place
891181		ventouse de manutention, force horizontale 30 kg, 1 ventouse(s) Ø 120 mm, corps en aluminium, volume de livraison kit de 2 dans une mallette