

## Hansa

### lampe de table à DEL

#### Twist

DEL, ampoule pas interchangeable, classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 6 kWh / 1.000 h, variable à 5 niveaux, tête et bras réglables de manière flexible grâce au support en col de cygne, portée 380 mm, installation avec pied, pied longueur x largeur 170 x 90 mm



Numéro d'article: 240000

lampe de table à DEL

- DEL, ampoule pas interchangeable
- classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 6 kWh / 1.000 h
- variable à 5 niveaux
- tête et bras réglables de manière flexible grâce au support en col de cygne, portée 380 mm
- équipé de raccordement USB pour le chargement d'appareils mobiles et champ tactile sur le pied de lampe
- installation avec pied, pied longueur x largeur 170 x 90 mm

## Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	avec variateur	variable à 5 niveaux
type de lampe	lampe de table à DEL	fonction bras de lampe	réglage flexible
installation	pied	portée	380 mm
longueur du bras	340 mm	équipement lampe	USB, champ tactile
bras inclinable	oui	hauteur	390 mm
type d'ampoule	DEL	matériau	

couleur lumineuse	blanc neutre	longueur tête de lampe	150 mm
température de peinture	4300 kelvins	largeur tête de lampe	60 mm
luminance	900	longueur pied de lampe	170 mm
flux lumineux	300	largeur pied de lampe	90 mm
Classe d'efficacité énergétique	E	alimentation	
consommation d'énergie pondérée	6 kWh / 1.000 h	longueur de câble	1,75 m
DEL	oui	couleur	argent
puissance ampoule	6 W	Numéro d'enregistrement DEEE	DE87155287
ampoule remplaçable	pas interchangeable	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
autonomie	30000 h	Marque selon le registre allemand	Hansa
index de rendu de couleur (IRC)	>80	Poids	0,984 kg
fonction lampe	variable à 5 niveaux		

## Cela s'adapte aussi ...

218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm
219520		plante artificielle bambou, hauteur 1200 mm, plante en polyester, fût en bois, pot en plastique en noir
229958		tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé
236155		pot à plantes en forme de colonne, forme rond avec silhouette courbée, en polyéthylène en blanc de sécurité RAL9003, hauteur x diamètre 900 x 510 mm, contenance 35 l