

## Cascoo roulette pivotante



force 500 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 200 mm, longueur moyeu 59 mm, jante en aluminium, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243430

roulette pivotante

- force 500 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 59 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	500 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	longueur de moyeu	59 mm

Ø de roue	200 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	3,025 kg