

## META

### rayonnage grande largeur MINI-RACK

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2707 x 1050 mm, charge max. par tablette 490 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



# META

5 YEARS  
WARRANTY



Numéro d'article: 470525



## META Rayonnage grande largeur MINI-RACK

### Rayonnage de départ

rayonnage grande largeur







- rayonnage départ
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2707 x 1050 mm
- charge maximale par élément 2500 kg
- charge max. par tablette 490 kg
- largeur x profondeur compartiment 2600 x 1050 mm
- 3 niveaux avec sol en bois
- niveaux avec renfort par poutres
- Réglable au pas de 50 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie





## Détails techniques

|                                  |                           |                                   |   |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| type de meuble                   | rayonnage                 | type tablette/niveau              | sol en bois   |
| type de rayonnage                | rayonnage grande largeur  | équipement des tablettes / niveau | renfort par poutres   |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable        | stabilité des tablettes / niveau  | entretoise centrale   |
| champ de rayonnage               | rayonnage départ          | tablette réglable au pas          | 50 mm   |
| convient pour (produit/matériau) | marchandises encombrantes | utilisation                       | unilatéral  |
| matériau                         | acier                     | surface de montant                | galvanisé   |
| hauteur                          | 2200 mm                   | surface de traverses              | galvanisé   |
| largeur                          | 2707 mm                   | alignement angle d'installation   | droit   |
| profondeur                       | 1050 mm                   | soubassement                      | pied (chevillable)  |
| charge maxi par tablette         | 490 kg                    | exécution couleur                 | galvanisé   |
| largeur de compartiment          | 2600 mm                   | volume de livraison               | rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par élément          | 2500 kg                   | livraison                         | démonté   |
| profondeur de compartiment       | 1050 mm                   | garantie                          | 5 années  |
| nombre de tablettes/niveaux      | 3 pièce                   | Poids                             | 181,678 kg  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150076 |  | ancre à visser pour rayonnage grande largeur  |
| 470558 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1451 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 470605 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1851 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 470638 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2251 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 470682 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2651 x 1050 mm, charge max. par tablette 490 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 471867 |  | sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2600 x 1050 mm, pour une charge max. par tabl. de 490 kg, en bois avec finition nature  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés   |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |