

chariot avec barre de poussée

force 150 kg, plateau longueur x largeur 735 x 475 mm, plateforme en acier avec revêtement en caoutchouc, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en argent, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 531194



Chariot à dossier

pliable

chariot avec barre de poussée







- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 735 x 475 mm
- plateforme en acier avec revêtement en caoutchouc
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- barre de poussée rabattable
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en argent
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc plein

- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariots à dossier	poignée	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	fonction rabattable	barre de poussée rabattable
charge	150 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
rabattable	oui	pneumatique	caoutchouc plein
longueur de plateau	735 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	475 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	acier	Ø de roue	100 mm
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	livraison	démonté
rehausses	1 ridelle (ajourée)	surface	avec revêtement en plastique
emboîtable	non	couleur	argent
matériau	acier	Poids	8,3 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
762972		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, capacité 31 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
948868		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 21 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein