

## Saladette KBS 903

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige und beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltsch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.

Artikel-Nr.: 340116  
GTIN: 4059395003376



### Produktvorteile:

- Saladette CNS 18/10
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- 5 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten:

Geräteart	Saladette
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1368 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	870 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links/Rechts/Rechts
Bestückung	GN
Bestückungsmöglichkeit	4x GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,235 kW

<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	122 kg
<b>Serienzubehör</b>	5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippbare Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	38 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	60 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	35 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

**Bruttoinhalt** 400 l

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflageschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

### Rost KTM Serie, Saladette

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

### Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

### Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 903 und KTM 300

GTIN: 4059395029918

Artikel-Nr.: 828964

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)