

## Saladette KBS 903

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.

Artikel-Nr.: 340116  
GTIN: 4059395003376



### Produktvorteile:

- Saladette CNS 18/10
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- 5 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Saladette
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1368 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	870 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Türanschlag</b>	Links/Rechts/Rechts
<b>Bestückung</b>	GN
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	4x GN 1/1
<b>Behältertiefe</b>	150 mm
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,235 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	122 kg
<b>Serienzubehör</b>	

5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippbare Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen	
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	38 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	60 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	35 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

**Bruttoinhalt** 400 l

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

### Rost KTM Serie, Saladette

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

### Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

### Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 903 und KTM 300

GTIN: 4059395029918

Artikel-Nr.: 828964

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**