

Backbar KBS 196 mit Glastüren

Backbar mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die energiesparende LED-Beleuchtung des Innenraums ist separat schaltbar. Der Innenraum ist aus geprägtem Aluminium und mit Rasterleisten versehen, so dass die weiß beschichteten Roste individuell in der Höhe verstellt werden können. Die Roststäbe sind engmaschig mit einem Abstand von nur 7 mm angebracht, so dass Flaschen und Dosen stabil stehen. Die selbstschließenden Isolierglastüren sind abschließbar. Durch die Front Be- und Entlüftung sowie der geringen Höhe von 850 mm ist das Gerät zum Einbau geeignet. Die Heißgastauwasser verdunstung ist beschichtet und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Das Gerät steht auf 4 Ausgleichfüße.

Artikel-Nr.: 60402
GTIN: 4059395044997



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Engmaschige Roste
- Umluftkühlung
- Front Be- und Entlüftung
- 2 Isolierglasschiebetüren, selbstschließend, und Schloss
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Back Bar
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 196
Abmessungen außen:	
Breite	865 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückung	Dosen
Bestückungsmöglichkeit	190 Dosen 0,33 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech-/Kunststoff schwarz
Innenmaterial	Aluminium geprägt
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	64 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste 374 x 326 mm, rilsaniert weis Schloss
Kühlung	Umluft
Tauwasser verdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	54 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	2 °C
Bruttoinhalt	190 l
Energieverbrauch im Jahr	730 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	62
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	407206
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhlern




730 kWh/annum



8102/19/10

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für KBS 196

Rost für KBS 196

GTIN: 4059395045024

Artikel-Nr.: 812028

Clip für Rost KBS 196 und KBS 321
Clip für Rost, 4 Stück pro Rost erforderlich

GTIN: 4059395045017

Artikel-Nr.: 812026

Fuß niedrig für KBS 196 und KBS 321
Niedriger Fuß für Backbar KBS 196 und KBS 321

GTIN: 4059395045055

Artikel-Nr.: 812757

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de