

## Información sobre productos

# 30 21 160

### Alicate de boca larga

DIN ISO 5745



- De alta resistencia y poco desgaste
- Diferentes tipos de bocas
- Boca larga semi-redonda
- Superficie de agarre rayada
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

#### Información general

Núm. de artículo	30 21 160
EAN	4003773035053
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	121 g
Dimensiones	160 x 50 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	50,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	16,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

