

## Termékinformációk

# 35 82 145

## Elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltlanítva
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükröpolítúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkák az áramkörökben.
- 45° lesarkított, fél-kerek, hosszú pófák
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett



### Általános

Cikkszám	35 82 145
EAN	4003773039396
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	102 g
Méret	145 x 59 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

### Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	35,0 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Fejszélesség (A)	12,0 mm
Szög mérete	45 °

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk