fetra

chariot à plateaux

force 500 kg, avec 5 plateau(x), plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 118860









fetra Chariot à plateaux

force 500 kg

chariot à plateaux

- force 500 kg
- avec 5 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateau(x) en bois
- rehausse 3 parois (tube d'acier)
- tablettes amovible
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques			
appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein
type de chariot	chariot à plateaux	pneumatique	caoutchouc plein
rehausses	3 parois (tube d'acier)	Diamètre de roue	200 mm
longueur de plateau	1200 mm	roulement	roulement à rouleaux
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	1800 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	5 pièce	rabattable	non
charge	500 kg	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	bois	surface	finition peinture époxy
Fonction plateau(x)	amovible	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
norme européenne	non	nombre de barres de poussée	1 pièce
alignement de niveaux	droit	Poids	128 kg

Accessoires				
119109	1	tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en panneaux sandwich avec finition hêtre		
119194	6	roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues)! commande de l'article uniquement avec le produit principal		
147905	C	roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues)! commande de l'article uniquement avec le produit principal		
158760	1	Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues)! commande de l'article uniquement avec le produit principal		
158816	7	support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm		
225609	F	porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant		
225611	1	porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant		
225613	1	porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant		
225614	1	porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant		

225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745	1	roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

Cela s'a	dapte aussi	l
208490	H	table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911	*	caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x \varnothing 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x \varnothing 77 x 82 mm
528958	==	organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris