

## Chariot porte-palans

charge de traction 5000 kg, largeur de bride 141 - 212 mm

Numéro d'article: 149174



## Chariot à translation par poussée

Force 5000 kg

Chariot porte-palans

- charge de traction 5000 kg
- largeur de bride 141 - 212 mm
- hauteur de construction 293 mm
- profondeur 377 mm
- rayon de courbe 1,4 m min.
- en acier en rouge
- roues en noir
- propriétés de roulement optimales grâce aux roulettes sur roulements à billes encapsulées
- écart entre l'accrochage et le support 96,5 mm, largeur de la suspension par crochet 56 mm
- poids 44 kg

## Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	Largeur suspension par crochet	56 mm
type de moyen de levage	Chariot porte-palans	écart accrochage/support	96,5 mm
charge de traction	5000 kg	rayon de courbe min.	1,4 m
largeur de bride	141-212 mm	couleur	rouge
matériau	acier	couleur de la roue	noir
hauteur de construction	293 mm	Propriété de roulement des roues	propriétés de roulement optimales grâce aux roulettes sur roulements à billes encapsulées

profondeur 377 mm

Poids 44 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149457



palan à chaîne à air comprimé, force 250 kg, nombre de brins 1, suspension par crochet