

## Lacont container voor gevaarlijke stoffen

met isolatie van minerale wol,  
Geschikt voor aquatoxische en  
brandbare stoffen, voor opslag  
buiten, hoogte x breedte x diepte  
2385 x 2075 x 6075 mm,  
bodempvangbak met 1500 l  
opvangvolume, constructie van  
staal met corrosiebeschermende  
zinklaag



Artikelnummer: 205518

## Lacont Geïsoleerde container voor gevaarlijke stoffen

### Voor actieve opslag van aquatoxische en ontvlambare stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- met isolatie van minerale wol
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor opslag buiten
- hoogte x breedte x diepte 2385 x 2075 x 6075 mm
- geïsoleerde bodempvangbak met rooster
- bodempvangbak met 1500 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk



## Technische details

gebruiksaanwijzing  
verordening i

bij actieve opslag van  
ontvlambare stoffen is




isolatie isolatie van minerale wol



	technisch mechanische ventilatie vereist		
opslagtype gevaarlijke stoffen	container	type deur	dubbele vleugel deur
type container	container voor gevaarlijke stoffen	breedte deur	1950 mm
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	oppervlak	verzinkt
hoogte	2385 mm	materiaal rooster	staal
breedte	2075 mm	oppervlak rooster	verzinkt
diepte	6075 mm	kleur uitvoering	verzinkt
container uitrusting	geïsoleerde bodemopvangbak met rooster	levering	voorgemonteerd
opvangvolume vloeropvangbak	1500 l	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	gewicht	1970 kg

## Gerelateerde Producten

149134		afvoerluchtbeveiliging, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W
200432		isolatie voor container voor gevaarlijke stoffen, voor container breedte x diepte 2070 x 6075 mm
522751		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convactor), met 3/230 kW/V
522752		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convactor), met 2x2/230 kW/V
522755		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 3/230 kW/V
522756		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 5/400 kW/V
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

## Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm

525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage