

chariot à plateaux

force 150 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 660 x 340
mm, plateau(x) en bois avec
revêtement en plastique, structure
en acier avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
gris argent, roues avec bandage
caoutchouc plein



Numéro d'article: 205717

Chariot polyvalent

avec étriers horizontaux

chariot à plateaux

- force 150 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 660 x 340 mm
- hauteur x longueur x largeur 765 x 810 x 375 mm
- plateau(x) en bois avec revêtement en plastique
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures gris argent
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | matériau | acier |
| type de chariot | chariot à plateaux | surface | finition peinture époxy |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| charge | 150 kg | couleur | gris argent |
| longueur de plateau | 660 mm | alignement de niveaux | droit |
| largeur de plateau | 340 mm | hauteur | 765 mm |
| nombre de plateaux | 2 pièce | longueur | 810 mm |
| matériau de plateforme | bois | largeur | 375 mm |
| surface de plateforme | avec revêtement en plastique | norme européenne | non |
| nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes | rehausses | aucune |
| pneumatique | caoutchouc plein | poignée | 2 pièce |
| Ø de roue | 125 mm | rabattable | non |
| roulement | palier lisse | disposition des roues | rectangulaire |
| conducteur d'électricité | non | Poids | 20 kg |

Accessoires

176175



frein pour chariot de manutention, pour diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139644



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/noir

527975



trieur de bureau, 5 casiers, convient pour DIN A4, Pour montage sur table ou mur, hauteur x largeur x profondeur 330 x 360 x 250 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris

533589



chariot dossiers suspendus, hauteur x largeur x profondeur 670 x 810 x 430 mm, pour 100 dossiers suspendus, structure en acier gris clair