

## BS-ROLLEN ESD-bokwiel

draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 200 x 50 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209072

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

ESD-bokwiel


- draagvermogen 205 kg
- met massief rubber-banden
- naaf met rollager
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm

## Technische details



transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	235 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	58 mm
draagvermogen	205 kg	naafboorgat	20 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	200 mm	loopvlak eigenschap	antistatisch
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	135 mm

wiellager	rollager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	ja	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	zonder	gewicht	2,55 kg

## Gerelateerde Producten

209077		wiel, draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 200 x 50 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken