

Cemo bac de rétention PE mobile

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 250 l, hauteur x largeur x profondeur 1040 x 1290 x 805 mm, Équipé de avec plaque perforée en polyéthylène

Numéro d'article: 220794



Cemo Bac de rétention mobile

bac de rétention PE mobile

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 250 l
- hauteur x largeur x profondeur 1040 x 1290 x 805 mm
- en polyéthylène, coloris noir
- Équipé de avec plaque perforée en polyéthylène
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	polyéthylène
type de bac de rétention	bac de rétention PE mobile	couleur	noir

lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	plaque perforée
capacité	fût 2 x 200 litres	matériau de caillebotis	polyéthylène
volume de rétention	250 l	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessous	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	1040 mm	roulant	oui
largeur	1290 mm	Poids	39 kg
profondeur	805 mm		

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
221341		gant pour produits dangereux, en PVC en marron, doublé, taille 10, longueur 40 mm
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm