

## VAR

### conteneur de tri sélectif

DE 41

Capacité 1 x 32 l, hauteur x largeur x profondeur 900 x 410 x 365 mm, avec 2 ouverture(s) d'introduction, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier inoxydable, partie supérieure en acier inoxydable, soubassement 3 pieds

Numéro d'article: 224282



## VAR Conteneur de tri sélectif DE 41

conteneur de tri sélectif

- forme triangulaire
- tablette
- Capacité 1 x 32 l
- hauteur x largeur x profondeur 900 x 410 x 365 mm
- convient pour le intérieur et extérieur
- avec 2 ouverture(s) d'introduction
- partie supérieure amovible
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier inoxydable
- partie supérieure en acier inoxydable
- soubassement 3 pieds
- volume de livraison : clé carrée incluse

## Détails techniques

|                                  |                           |                                 |                      |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| équipement d'élimination         | conteneur de tri sélectif | roulant                         | non                  |
| lieu d'utilisation               | intérieur et extérieur    | système de fermeture            | serrure à clé carrée |
| installation                     | tablette                  | exécution couleur               | acier inoxydable     |
| capacité                         | 32 l                      | Matériau corps                  | acier inoxydable     |
| unité collectrice                | 1 pièce                   | matériau partie supérieure      | acier inoxydable     |
| nombre d'ouvertures d'introduiti | 2 pièce                   | matériau de récipient intérieur | acier                |
| hauteur                          | 900 mm                    | vidange par                     | pièce de tête        |
| largeur                          | 410 mm                    | soubassement                    | 3 pieds              |
| profondeur                       | 365 mm                    | forme                           | triangulaire         |
| réservoir intérieur              | oui                       | volume de livraison             | clé carrée incluse   |
| surface seau intérieur           | galvanisé                 | Poids                           | 15,6 kg              |