

transportjerrycan

Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen, van RVS, inhoud 10 l, hoogte x breedte x diepte 186 x 244 x 408 mm, met kunststof beschermring rondom



Artikelnummer: 236235

transportjerrycan

- Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen
- van RVS
- inhoud 10 l
- hoogte x breedte x diepte 186 x 244 x 408 mm
- afsluitbaar met schroefdop
- ontluchtingsventiel voor gelijkmatig en snel legen
- met kunststof beschermring rondom
- zonder afvoer
- met draaggreep
- met UN-toelating
- levering inclusief veiligheidssticker conform GHS

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	veiligheidsbak	vlamblokkering	nee
baktype	kan	van bouwtoezicht	UN
jerrycantype	transportjerrycan	vacuüm-/overdrukbalans	ja
inhoud	10 l	afvoer	zonder
geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve, brandbare stoffen	bak voor gevaarlijke stoffen uit	kunststof beschermring rondom
materiaal	RVS 1.4301	greep	draaggreep

hoogte	186 mm	afdichting	NBR
breedte	244 mm	inhoud levering	inclusief veiligheidssticker conform GHS
diepte	408 mm	gewicht	2,5 kg
sluiting	schroefdop		