

fetra kastwagen

draagvermogen 750 kg, 5 niveaus,
laadvlak lengte x breedte 1200 x 780
mm, 3 wanden (massief) met deur,
wanden met corrosiebeschermende
zinklaag, frame met slag- en
krasvaste poedercoating, met TPE-
banden

Artikelnummer: 242973



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY




kastwagen

- draagvermogen 750 kg
- 5 niveaus
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 780 mm
- hoogte x lengte x breedte 1792 x 1370 x 845 mm
- 3 wanden (massief) met deur
- wanden met corrosiebeschermende zinklaag
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- constructie van hoekstaal
- dubbele openslaande deur met venster
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met centraal remsysteem TOTALSTOP
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met precisiegroefkogellager
- zwenkwielen met centraal remsysteem TOTALSTOP
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak wand	verzinkt
type wagen	kastwagen	constructies	3 wanden (massief) met deur
materiaal	staal	type deur	dubbele openslaande deur
draagvermogen	750 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	1200 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	780 mm	banden	TPE
hoogte	1792 mm	wiel-ø	200 mm
lengte	1370 mm	wiellager	precisiegroefkogellager
breedte	845 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met centraal remsysteem TOTALSTOP
etages aantal	5 stuks	oppervlak	m. poedercoating
etage-inrichting	recht	garantie	10 jaar
wandtype	massieve plaatstalen wand	gewicht	177 kg

Dit past ook bij ...

240855		ABS professionele gereedschapskoffer, 186 stuks.
240869		Dopsleutelset, Basic, 1/4"+3/8"+1/2", 200 st.
323327		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in geel