

## trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set, draagvermogen 200 kg, steekplaat breedte x diepte 350 x 500 mm, aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, wielen met massief rubber-banden



Artikelnummer: 272316

### trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte x diepte 1225 x 510 x 870 mm
- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 350 x 500 mm
- aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar
- constructie van stalen buis
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- met beugelgreep en ovale handgrepen
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 160 mm
- set sterwielen met massief rubber-banden
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden sterwielenset	massief rubber
type kar	trapsteekwagen	wiel-Ø sterwielenset	160 mm

draagvermogen	200 kg	veiligheidsgreep	nee
breedte schep	350 mm	hoogte	1225 mm
diepte schep	500 mm	breedte	510 mm
set sterwielen	3 sterren	diepte	870 mm
materiaal	stalen buis	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	ja	kleur	zwart
klapfunctie	steekplaat	garantie	5 jaar
banden	massief rubber	gewicht	18,5 kg
wiel-ø	160 mm		

## Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm