

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 300 kg, diameter x breedte 200 x 45 mm, naaf lengte x Ø 58 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 503813

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 300 kg
- diameter x breedte 200 x 45 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 58 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	235 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	58 mm

draagvermogen	300 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	45 mm
wiel-ø	200 mm	uitlading	58 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	wiellager	lengte plaat	135 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	2,72 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

503822



wiel, draagvermogen 300 kg, diameter x breedte 200 x 45 mm, naaf lengte x Ø 58 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken