

aluminium transportwagen

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 500 mm,
platform open, 4 zwenkwielen, met
rubber-banden



Artikelnummer: 526655

Aluminium transportwagen

voor euronorm-bakken





aluminium transportwagen

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 500 mm
- platform open
- frame met open hoeken
- aluminiumconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal	aluminium
type roller	onderwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	250 kg	banden	rubber
euronorm	ja	wiellager	kogellager
lengte laadvlak	1000 mm	wiel-ø	100 mm
breedte laadvlak	500 mm	lengte	1000 mm
platform	open	breedte	500 mm
laadvlak uitrusting	frame met open hoeken	gewicht	4,4 kg

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat