

VARIOfit draagarmwagen

draagvermogen 400 kg, 16
draagarmen, hoogte x lengte x
breedte 1800 x 832 x 540 - 1400 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 526747



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Draagarmwagen

16 armen

draagarmwagen

- draagvermogen 400 kg
- 16 draagarmen
- draagarmen in hoogte verstelbaar en paal in breedte verstelbaar (met schaalverdeling)
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 832 x 540 - 1400 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden
- wiel Ø 160 mm

- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met rem en voetbescherming
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	draagarmwagen	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen	400 kg	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	1800 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte	832 mm	banden	TPE
breedte	540-1400 mm	wiel-ø	160 mm
platform	open	wieluitrusting	zwenkwielen met rem en voetbescherming
constructies	16 draagarmen	wiellager	kogellager
constructies functie	draagarmen in hoogte verstelbaar en paal in breedte verstelbaar (met schaalverdeling)	wielstand	rechthoekig
gebruik	beide zijden	garantie	12 jaar
materiaal	staal	gewicht	63 kg

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm