

## duwloopkat

trekbelasting 3000 kg, flensbreedte  
100 - 203 mm

Artikelnummer: 907951



## Duwloopkat

### Draagvermogen 3000 kg

duwloopkat

- trekbelasting 3000 kg
- flensbreedte 100 - 203 mm
- breedte x diepte 343 x 332 mm
- min. 1,2 m draaicirkel
- van staal gelakt in RAL5010 gentiaanblauw
- loopwielen van gegoten staal in zwart
- rustige en veilige loop door permanent gesmeerd kwaliteitskogellager in de loopwielen
- loopwiel diameter binnen/buiten 100 / 115,5 mm
- met 4 veiligheidslussen op de zijplaten als wielbreuksteun, loopvlakreiniger en valbeveiliging
- gewicht 21 kg

## Technische details


hijswerktuig	hijswerktuig	diameter loopwiel buiten	115,5 mm
hijswerktuigtype	duwloopkat	min. draaicirkel	1,2 m
trekbelasting	3000 kg	oppervlak	gelakt
bediening heffing	handmatig	materiaal loopwiel	gegoten staal
flensbreedte	100-203 mm	kleur loopwiel	zwart
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

breedte	343 mm	maat f	171 mm
diepte	332 mm	maat g	3 mm
diameter loopwiel binnen	100 mm	gewicht	21 kg

## Gerelateerde Producten

908138	.	Grotere flensbreedte voor loopkat, draagvermogen 3000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

149457		persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
--------	---	--