

**REMA Rohrhaken CPH**



REMA Rohrhaken CPH sind exklusiv für das horizontale Heben und Transportieren von Rohren einsetzbar.

**Merkmale**

- Mit Spezieller Kunststoffeinlage.
- Für die paarweise Verwendung.

**Anwendung**

- Für effizientes und einfaches Heben und Transportieren von Rohren entwickelt.

**Standard Lieferung**


- Lieferung ohne Befestigungsteile.

**Option**

- 2-Strang Gehänge.

**Norm:**

- EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20



Typ	Tragfähigkeit (kg/Paar)	Maulweite O (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg/ Paar)	Artikel-Nr.
CPH-1.5	1500/2	40	120	32	185	70	41	16	3.2/2	3313025
CPH-3.0	3000/2	40	120	32	185	70	41	16	3.2/2	3313027
CPH-4.0	4000/2	50	140	58	180	70	41	26	6.0/2	3313029
CPH-6.0	6000/2	50	140	58	180	70	41	26	6.0/2	3313031
CPH-8.0	8000/2	70	140	58	200	70	45	26	7.2/2	3313033
CPH-10.0	10000/2	70	140	58	200	70	85	26	10.0/2	3313034
CPH-12.0	12000/2	70	140	58	200	70	85	26	12.0/2	3313035
CPH-15.0	15000/2	70	155	75	250	70	100	26	18.0/2	3313037
CPH-20.0	20000/2	70	155	75	250	70	100	26	20.0/2	3313039

