

Typ GRG, mit 1 Stahlwanne und 3 Gitterrostböden

- 1 Auffangwanne aus Stahl und 3 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Detailabbildung:
Gitterroste als Lagerebenen

Gefahrstoffregal Typ GRG, bestehend aus 1 Grundfeld GRG 1060 und 2 Anbaufeldern GRG 1360

Typ	GRG 1040	GRG 1060	GRG 1340	GRG 1360
Ausstattung Lagerebenen	3 x Gitterrost, verzinkt			
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, lackiert			
Fachmaße B x T (mm)	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast (kg)	200	200	200	200
Auffangvolumen (l)	20	30	25	40
Grundfeld				
Maße außen B x T x H (mm)	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-562-J0	199-560-J0	199-568-J0	199-572-J0
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H (mm)	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-563-J0	199-561-J0	199-569-J0	199-573-J0
Zubehör				
Bestellnummer	zusätzliche Lagerebene 199-598-J0	zusätzliche Lagerebene 199-596-J0	zusätzliche Lagerebene 199-602-J0	zusätzliche Lagerebene 199-604-J0