

Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 760 x 1000 x 1200 mm, Inhalt 610 l, Aus Polyethylen in grün, Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 100965

Großbehälter

Unterbau mit 4 Lenkrollen

Großbehälter



- Geeignet für Kühlhäuser
- Höhe x Länge x Breite 760 x 1000 x 1200 mm
- Inhalt 610 l
- Traglast 450 kg
- Rad Ø 160 mm
- Aus Polyethylen in grün
- Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 4 Lenkrollen
- Bereifung Vollgummi
- Mit Durchlass zum Durchbohren für Auslaufhahn
- Mit Hubgeräten transportierbar
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	stapelbar	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	Kühlhäuser	faltbar	nein
Euronorm	nein	unterfahrbar	ja
Inhalt	610 l	Unterbau	4 Lenkrollen
Höhe	760 mm	Rad-Ø	160 mm

Länge	1000 mm	Bereifung	Vollgummi
Breite	1200 mm	Ablauf	Mit Durchlass zum Durchbohren für Auslaufhahn
Material	Polyethylen	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Lebensmittelgeeignet	ja
Wandkonstruktion	geschlossen	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe	grün
Behälter Funktion	Mit Hubgeräten transportierbar	Gewicht	47 kg
Traglast	450 kg		

Zubehör

142592		Auslaufhahn, für Großbehälter, Anschluss 3/4"
209634		Stapeldeckel, Aus Polyethylen, für Großbehälter, Breite x Tiefe 1200 x 1000 mm, in anthrazit

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium