

VARIOfit Möbelhund® Europa 100T

Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm, Ladehöhe 145 mm, Plattform geschlossen, Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, mit umlaufendem Gummipuffer als Rammschutz, Konstruktion in schwarz, 4 Lenkrollen, Mit TPE-Bereifung



VE 2 Stück

Artikelnummer: 139192

VARIOfit Möbelhund® Europa 100T

Traglast 300 kg

Möbelhund®

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm
- Ladehöhe 145 mm
- Plattform geschlossen
- Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, mit umlaufendem Gummipuffer als Rammschutz
- Konstruktion in schwarz
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Oberfläche Plattform	mit Gummibelag
Rollertyp	Transportroller	Plattform Ausstattung	Gummirand
Traglast	300 kg	Farbe	schwarz
Euronorm	nein	Lenkstange	nein
Ladehöhe	145 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	600 mm	Bereifung	TPE

Ladeflächenbreite	350 mm	Rad-Ø	100 mm
Plattform	geschlossen	Gewicht	12 kg
Material Plattform	Sperrholz		