

Krause

Fahrgerüst

STABILO® Professional Serie 10

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,4 m,
Gerüsthöhe 5,5 m, Standhöhe 4,4 m,
Bühne Breite x Tiefe 2500 x 750 mm,
Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 225362



Krause Fahrgerüst STABILO® Professional Serie 10

das professionelle Gerüst für den Einstieg

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,4 m
- Gerüsthöhe 5,5 m
- Standhöhe 4,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2500 x 750 mm
- Geländer
- Bühne lässt sich ohne Abbau einhängen
- mit 4 Fahrrollen (höhenverstellbar)
- Gerüst aus Aluminium
- Gerüstgruppe 3
- Belastbarkeit nach DIN EN 1004
- TÜV geprüft
- Gewicht 131 kg



Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Breite	2600 mm
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Tiefe	1800 mm
Material Gerüst	Aluminium	Unterbau	4 Fahrrollen (höhenverstellbar)
Gerüsthöhe	5,5 m	Gerüst Ausstattung	Geländer
Standhöhe	4,4 m	Gerüst Funktion	Bühne lässt sich ohne Abbau einhängen
Arbeitshöhe	6,4 m	Gerüstgruppe	3
Bühnen Anzahl	1	fahrbar	ja
Höhe Bühne	4,4 m	Norm	DIN EN 1004 (Belastbarkeit)
Breite Bühne	2500 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Bühne	750 mm	Gewicht	131 kg