

## RAU

### Schubladenschrank

#### Serie 7000

Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 770 x 650 mm, 5 Schublade(n), Verschießbar mit Stiftzylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Platte aus Metall



# RAU.



Artikelnummer: 231129



#### Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 770 x 650 mm
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x180 mm/1x210 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung und Beschriftungsfeld
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen rollengelagert mit Selbsteinlauf, Auszug 90 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Stiftzylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

- Platte aus Metall
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1035 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Breite	770 mm	abschließbar	ja
Tiefe	650 mm	Schließsystem	Stiftzylinderschloss
Schubladen Anzahl	5 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	4x180 mm/1x210 mm	Beschriftungsfeld	ja
Schubladentraglast	100 kg	Griff	durchgehende Griffleiste
Nutzhöhe Schublade (detailliert)	Fronthöhe - 15 mm	fahrbar	nein
Nutzbreite Schublade	490 mm	Auflage Ausführung	Abrollrand
Nutztiefe Schublade	560 mm	Material Platte	Metall
Schrank Ausstattung	Schubladen	Stärke Platte	25 mm
Auszugsführung Schublade	rollengelagert mit Selbsteinlauf	Anlieferung	fertig montiert
Auszug Schublade	90 %	Garantie	5 Jahre
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	100 kg

## Zubehör

231167		Einteilungsset, mit Rasterprägung, 2 Längsteiler + 9 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 680 x 560 mm, Fronthöhe 180 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 680 x 560 mm
231170		Einteilungsset, mit Rasterprägung, 3 Längsteiler + 16 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 680 x 560 mm, Fronthöhe 180 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 680 x 560 mm
231173		Einteilungsset, mit 24 Fächern, passend für Schubladen Breite x Tiefe 680 x 560 mm, Fronthöhe 120 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 90 x 680 x 560 mm, in schwarz
231174		Anti-Rutschmatte für Werkbank, passend für Schubladen Breite x Tiefe 680 x 560 mm, Fronthöhe 60 - 360 mm, Höhe 2 mm, in schwarz

## Dazu passt auch ...

158965		Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 318 x 258 mm, Wägebereich von 50 kg, Ablesbarkeit in 20 g Schritten
184197		Einzelmatte Arbeitsplatz-Bodenbelag, Höhe x Länge x Breite 13 x 900 x 600 mm, Aus Kautschuk mit genoppter Oberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen
195726		Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse

530330



Hocker, Sitz Höhe 540 - 720 mm, Sitzbezug aus Kunstleder in blau, Gestell aus Aluminium, Gestell mit Rollen