

Etagenwagen

ZERO

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 900 x 540
mm, Etage(n) aus Metall in grau,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in grau, Räder
mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 272320

Etagenwagen





- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 900 x 540 mm
- Höhe x Länge x Breite 1445 x 980 x 585 mm
- Etage(n) aus Metall in grau
- Etage(n) gerade
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
- Metallkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Ladeflächenlänge	900 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	540 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Höhe	1445 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Etagen Anzahl	3 Stück	klappbar	nein
Traglast	250 kg	Radanordnung	rechteckig
Material Etage(n)	Metall	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Metall	Farbe	grau
Farbe Etage	grau	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	keine	Garantie	5 Jahre
Material	Metall	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Länge	980 mm	Gewicht	37,5 kg
Breite	585 mm		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presse, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel