

Cemo Streugutbehälter

Inhalt 2200 l, Höhe x Länge x Breite
1240 x 2130 x 1520 mm, Aus GFK
(glasfaserverstärkter Kunststoff),
Behälter grau, Deckel orange,
Wände geschlossen

Artikelnummer: 313469



Cemo GFK-Streugutbehälter

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 2200 l
- Höhe x Länge x Breite 1240 x 2130 x 1520 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grau, Deckel orange
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- 10 Jahre Garantie

Technische Details




Außeneinrichtung	Winterdienst	Deckeltyp	Klappdeckel
Winterdienst	Streugut-Handling	Farbe Deckel	orange
Behältertyp	Streugutbehälter	Euronorm	nein

Inhalt	2200 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	1240 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	2130 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	1520 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Form	eckig	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	unterfahrbar	nein
Farbe	grau	Garantie	10 Jahre
Deckel	ja	Gewicht	92 kg

Zubehör

775078	Vorhängeschloss für Streugutwagen
--------	-----------------------------------

Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante