

Kappes Industriematte ErgoPlus®

für Feuchträume, Länge x Breite 5 m x 800 mm, aus Kunststoffleisten mit geprägter Oberfläche in blau

Rolle(n) 5 m

Artikelnummer: 401798

KAPPES



Kappes Feuchtraum-Bodenmatte ErgoPlus®

aus vollelastisches Kunststoffleisten

Industriematte





- für Feuchträume
- Rolle
- Länge x Breite 5 m x 800 mm
- Stärke 11 mm
- aus Kunststoffleisten mit geprägter Oberfläche in blau
- temperaturbeständig -5 °C bis +60 °C
- beständig gegen Chemikalien
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis +60 °C
	Bodenbelag	Beständigkeit	Chemikalien
geeignet für (Branche/Bereich)	Feuchträume	Material	Kunststoffleisten
Konfektionierung	Rolle	Farbe	blau
	Höhe	Oberfläche Bodenbelag	geprägt

Breite	800 mm	Norm	Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft
Länge	5 m	Gewicht	24,5 kg

Dazu passt auch ...

504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschiebbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau