


Lutz Elektro-Fasspumpe

für dünnflüssige Säuren und Laugen
mit einer maximalen Viskosität von
300 mPas, maximale Förderleistung
75 Liter pro Minute, Tauchrohr
Durchmesser 32 mm, Tauchtiefe 700
mm

Artikelnummer: 520762



IP24



Lutz Elektro-Fasspumpe

für den Laborbetrieb






Elektro-Fasspumpe

- für dünnflüssige Säuren und Laugen mit einer maximalen Viskosität von 300 mPas
- maximale Förderleistung 75 Liter pro Minute
- Förderhöhe 7 m
- Tauchrohr Durchmesser 32 mm, Tauchtiefe 700 mm
- Gewinde G1"
- Stromanschluss 230 V, Motor mit 230 W
- Schutzart IP24: Fremdkörper > 12 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Pumpwerk aus Polypropylen
- mit GS-Zeichen

Technische Details

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Fass-/Container-Handling | Anschluss | G1" |
| Fass-/Container-Handling | Pumpe | Material Pumpwerk | Polypropylen |
| Pumpentyp | Elektro-Fasspumpe | Stromanschluss | 230 V |
| Medium | dünnflüssige Säuren und Laugen | Motorleistung | 230 W |
| max. Viskosität | 300 mPas | IP Schutzart | 24: Fremdkörper > 12 mm, Spritzwasser alle Richtungen |
| Bedienung | elektrisch | Zertifizierung | GS |
| max. Förderleistung l/min | 75 l/min | WEEE-Registrierungsnummer | DE53987133 |
| Förderhöhe/Saughöhe | 7 m | WEEE-Geräteart | Kleingerät KAT 5 |
| Durchmesser Tauchrohr | 32 mm | Marke laut EAR-Register | Lutz |
| Tauchtiefe | 700 mm | Gewicht | 2,2 kg |
| Set | nein | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 201012 |  | Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz |
| 221116 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8 |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |