

Kabeldoos

Abox 700-70²/5



Abox 700-70²/5

Kabeldoos

Artikelnummer: 87041101
Afmetingen: 300 x 450 x 132 mm

Kabeldoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 70 mm², Ui=690V AC, uitbreekmembranen, M20/M32/M40/M50/M63, (16 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, met schroefklem, 5-polig - 70² (16-70²)



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	70 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Aantal polen:	5
UL Type Rating:	9-9

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	300 mm
----------	--------

Afmetingen

Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[84007001 - Abox 700 KLS-70² - klemblok](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail](#)

[79500301 - AK MPI 3 - montageplaat](#)

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19203201 - KS M32 - combiset](#)

[19302501 - KST M25-17 - koppelstukken](#)

[19302601 - KST M25-33 - koppelstukken](#)

[19303201 - KST M32 - koppelstukken](#)

[20342001 - WST M20 - Wurgnippel](#)

[20343201 - WST M32 - Wurgnippel](#)

[20344001 - WST M40 - Wurgnippel](#)

[20345001 - WST M50 - Wurgnippel](#)

[21342001 - WNI M20 - wurgnippel](#)

[21343201 - WNI M32 - wurgnippel](#)

[21642001 - SNI M20 - snijnippel](#)

[21643201 - SNI M32 - snijnippel](#)

[21644001 - SNI M40 - snijnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel](#)

[23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)

[23043201 - AST M32 - invoerwartel](#)

[23044001 - AST M40 - invoerwartel](#)

[23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)

[23143201 - VST M32 - afsluitdoppen](#)

[23144001 - VST M40 - afsluitdoppen](#)

[26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[28842001 - RST M20 - Buiswartels](#)

[28843201 - RST M32 - Buiswartels](#)

Cable gland

