

Disc 285X285 Wit 2080lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 606052
EAN: 7021986060522



Elektrisch

System wattage: 22W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2080lm
Werkzaamheid: 95 lm/W
Kleurtemperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Kunststof opaal prisma
Bundelhoek: 85°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 283
Breedte (mm) W: 283
Hoogte (mm) H: 55
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.405 / 2.098

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 295 x 295 x 65



7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 5 2 2