

Artikel nummer	artikelnaam
931804014	PROFiversal snoercentrale 8V PA 19", 2 meter snoer grijs

PROFiversal snoercentrale 8-voudig penaaarde, passend in een 19" rack met 2 meter H05VV-F3G1,5mm² snoer grijs

Technische gegevens	931804014
Behuizingsvorm	rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	0
Aardlekschakelaar	nee
Met deksel	nee
Materiaal	Metaal
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Aantal contactdozen met aardingspen	0
Aantal contactdozen overig	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	0
Aantal USB aansluitingen	0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal NEMA contactdozen	0
Aantal universele multistandaard contactdozen	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	8
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. stroom	16,00 A
Kleur	grijs
Aderdoorsnede	1,500 mm ²
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lengte snoer	2 m
Met aan/uitschakelaar	nee
Netontstoringsfilter	nee
Stekkerstand gedraaid	ja
Overspanningsbeveiliging	nee
Aantal Euro-contactdozen	0
Met IFTTT ondersteuning	nee
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0



Technische gegevens	931804014
Aantal contactdozen type P17 (Italië)	0
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kwaliteitsklasse	Aluminium
NEMA-code	zonder
Uitvoering oppervlakte	mat
Hoek stekkerstand gedraaid	45°
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Antibacteriële behandeling	nee
Aantal contactdozen Italië Type P30	0
Max. aansluitvermogen	3680 W
Aantal contactdozen CEE 7/1 (zonder aardcontact)	0