

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: HISENSE

Anschrift des Lieferanten (b): Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Modellkennung: FV354N4BIE

## Gefrierschrank

Geräuscharmes Gerät	Nein	Typ	freistehend
Weinlagerschrank	Nein	Anderes Kühlgerät	Ja

## Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Gesamt- abmessungen (in Millimeter)	Höhe	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	274
	Breite		
	Tiefe		
EEI	99,7	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (a) (in dB(A) re 1 pW)	41	Luftschallemissionsklasse (a)	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	246,00	Klimaklasse	gemäßigte Zone,erweiterte gemäßigte Zone,subtropische Zone,tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung	Nein		

## Fachparameter

Fachtyp	Fachparameter und - werte				
	Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)	
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	
Kellerfach	Nein	-	-	-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	
Zwei-Sterne-fach	Nein	-	-	-	
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	
Vier-Sterne-fach	Ja	274,0	-18	13,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	Nein	-	-	-	-

## Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion	
-------------------------	--

## Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Energieeffizienzklasse	G

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (b): 1 Jahre

## Weitere Angaben:

<http://global.hisense.com/>