

Artikelnummer: 154416

Kurzbeschreibung: Werkbank met kast, 4 schuifladen en verstelbare poten

Langbeschrijving: Werkbank met kast, 4 schuifladen en verstelbare poten: [ul] Werkbank in plaatstaalconstructie Kast met 1 vaste plank en 2 variabele planken Laden met glijgeleiding en centraal slot met cilinderslot Draagvermogen: 25 kg/lade Werkblad van multiplexhout: bxd 1000 x 600 mm, 21 mm dik, met of zonder 80 mm hoge, 3-zijdige rand Duwgriep van stalen buis, a~ 26,9 x 1,75 mm Poedercoating: front gentiaanblauw (RAL 5010), romp lichtgrijs (RAL 7035) Buitenafm. (bxdxh): 1111 x 600 x 860 mm Draagvermogen: 400 kg Stelpootjes of zwenkwielen met rem volgens Europ. Norm EN1757-3 en bokwielen (niet draaibaar), rubberbanden en rollager, behuizing verzinkt[ul]

