



HARTING RJ Industrial®  
Patchkabel, umspritzt, 8-adrig, Kat. 6<sub>A</sub>

## Eigenschaften

- Verwendeter Steckverbindertyp RJ45
- Kategorie Kat. 6<sub>A</sub>
- Anzahl Adern 8
- Belegung 1:1
- Mantelmaterial FRNC, halogenfrei

## Anwendungen

- Industrieverkabelung
- Im Schaltschrank
- An der Maschine
- In IT Netzen

## Vorteile

- Robustes Industriedesign
- Flexibel, geringer Platzbedarf
- Rasthebelschutz
- Halogenfrei, RoHS konform
- Standardkonform zu ISO/IEC 11801

## Technische Kennwerte

- Verwendete Steckverbindertypen RJ45, umspritzt, mit Rasthebelschutz
- Verwendetes Kabel 4 x 2, Twisted Pair, geschirmt, S/FTP, Kategorie 7 gemäß IEC 61156-6, EN 50288-4-2
- Mantelmaterial FRNC, halogenfrei
- Verdrahtung 8-polig, 1:1 oder gekreuzt
- Übertragungseigenschaften Kategorie 6<sub>A</sub>, Klasse E<sub>A</sub> bis 500 MHz gemäß ISO/IEC 11801, EN 50173-1
- Datenrate 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s, 10 Gbit/s
- Schirmung Voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
- Betriebstemperaturbereich 0 °C ... +60 °C
- Farbe Gelb

## Bezeichnung

HARTING RJ Industrial® Patchkabel, 8-adrig

Länge	0,15 m
	0,2 m
	0,25 m
	0,3 m
	0,4 m
	0,5 m
	0,6 m
	0,7 m
	0,8 m
	0,9 m
	1,0 m
	1,5 m
	2,0 m
	2,5 m
	3,0 m
	3,5 m
	4,0 m
	5,0 m
	7,5 m
	10,0 m

## Artikelnummer

09 45 545 1500
09 45 545 1501
09 45 545 1519
09 45 545 1502
09 45 545 1503
09 45 545 1504
09 45 545 1505
09 45 545 1506
09 45 545 1507
09 45 545 1508
09 45 545 1509
09 45 545 1510
09 45 545 1511
09 45 545 1512
09 45 545 1513
09 45 545 1514
09 45 545 1515
09 45 545 1516
09 45 545 1517
09 45 545 1518