

# Wiha SoftFinish®.

Der komfortable Experte für trockene Anwendungen.

## Stubby-Schraubendreher.



### 302 SoftFinish® Schlitz-Schraubendreher. Kurze Rundklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

**Griff:** Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

**Normen:** DIN 5265, ISO 2380, Griff in Anlehnung an DIN 5268 - Form K.

**Anwendung:** Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Best.-Nr.	⊖	↔	⊕	●	↔	↔	↔
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10



### 311 SoftFinish® Phillips-Schraubendreher. Kurze Rundklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

**Griff:** Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

**Normen:** DIN ISO 8764, Griff in Anlehnung an DIN 5268 - Form K.

**Anwendung:** Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Best.-Nr.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10



### 313 SoftFinish® Pozidriv-Schraubendreher. Kurze Rundklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

**Griff:** Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

**Normen:** DIN ISO 8764, Griff in Anlehnung an DIN 5268 - Form K.

**Anwendung:** Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Best.-Nr.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10

## Für TORX®-Schrauben.



### 362 SoftFinish® TORX®-Schraubendreher. Rundklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

**Griff:** Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

**Anwendung:** Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Best.-Nr.	⊕	↔	●	↔	↔	↔
26259	T3	60	2,5	164	23	10
26260	T4	60	2,5	164	23	10
01285	T5	60	2,5	164	23	10
01286	T6	60	3,5	164	23	10
01287	T7	60	3,5	164	23	10
01288	T8	60	3,5	164	23	10
01289	T9	60	4,0	171	30	10
01290	T10	80	4,0	191	30	10
01291	T15	80	4,0	191	30	10
01292	T20	100	4,0	218	36	10
01293	T25	100	4,5	218	36	10
01294	T27	115	5,5	233	36	10
01295	T30	115	6,0	233	36	10
01296	T40	130	7,0	254	41	10
01297	T45	130	8,0	254	41	5



### 362BE SoftFinish® TORX®-Kugelpopf Schraubendreher. Sechskantklinge.

**Klinge:** Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.  
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

**Griff:** Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

**Anwendung:** Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.

**Extra:** TORX®-Kugelpopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.  
Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelpopf.

Best.-Nr.	⊕	↔	●	●	↔	↔	↔
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10