

Ausführung:

- Überwindet Probleme mit der Schwerkraftentwässerung und ermöglicht Kellerduschen
- kompakte Größe für diskreten Einbau
- Schalldruckpegel (1m) bei 46 dB
- Einschalthöhe 55 mm
- Aufbauhöhe Duschtasse 12 cm
- Betriebstemperatur 35°C
- vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 40
- Druckabgang DN 32
- Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter
- Schutzgrad IP 44

Einsatzgebiete:

- Pumpe geeignet für Dusche und Waschbecken

Lieferumfang:


- Rückschlagventil


Produktvorteile:

- vielseitig einsetzbar (Dusche & Waschtisch) durch 2 Einlässe seitlich unten
- niedrige Einschalthöhe

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
21547	230	250	1,3	3,9	4,0	293	177	167	3,7

Kennlinie:

Werkstoffe:

Dichtung Motor:	Wellendichtring
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung
Werkstoff Motorgehäuse:	PA 12 30% GF
Werkstoff Pumpengehäuse:	PA 66 15% GF
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4305
Werkstoff Behälter:	PP

Abmessungen:

