



Pro

Einfach gutes Licht



Capsuleline Pro

Die Kleine mit der ganz großen
Wirkung

Capsuleline Pro

Die glänzende Lösung für offene
Leuchten

Ihr Nutzen:


- Senkrechte Wendel für optimale Lichtbündel
- Quarzglas mit UV-Block für erheblich reduzierte UV-Abgabe
- Mittlere Lebensdauer von 3.000 Stunden
- Komplette Range (5-100W) in Niederdrucktechnik
- Farbtemperatur 3.000 K



PHILIPS


Dekorative Lichtakzente setzen – mit der Capsuleline Pro

Technische Daten

Typ/Vertriebstext	Typ- Nummer	Typ- Maße	Lampen- leistung (W)	Spannung (V)	 WEEE	Licht- strom (lm)	Kolben- ausführung	Farbtem- peratur (K)	Sockel	Verp.- Einheit (Stück)	Bestell- nummer 8711500
CAP PRO 5W G4 K 12V	13283	2	5	12	nein	60	klar	2.800	G4	100(10X10)	40969050
CAP PRO 10W G4 K 12V	13284	1	10	12	nein	140	klar	2.850	G4	100(10X10)	40970650
CAP PRO 20W G4 K 12V	13078	1	20	12	nein	320	klar	3.000	G4	100(10X10)	40210350
CAP PRO 20W G4 M 12V	13651	2	20	12	nein	315	matt	3.000	G4	100(10X10)	40446650
CAP PRO 20W G4 K 24V	13091	2	20	24	nein	300	klar	3.000	G4	100(10X10)	40962150
CAP PRO 20W GY6.35 K 12V	13104	3	20	12	nein	300	klar	3.000	GY6.35	100(10X10)	40219650
CAP PRO 35W GY6.35 K 12V	13103	3	35	12	nein	600	klar	3.000	GY6.35	100(10X10)	40218950
CAP PRO 35W GY6.35 M 12V	13755	3	35	12	nein	600	matt	3.000	GY6.35	100(10X10)	40244850
CAP PRO 50W GY6.35 K 12V	13102	3	50	12	nein	905	klar	3.000	GY6.35	100(10X10)	40217250
CAP PRO 50W GY6.35 M 12V	13754	3	50	12	nein	950	matt	3.000	GY6.35	100(10X10)	40243150
CAP PRO 50W GY6.35 K 24V	13090	3	50	24	nein	850	klar	3.000	GY6.35	100(10X10)	40963850
CAP PRO 75W GY6.35 K 12V	13101	3	75	12	nein	1595	klar	3.000	GY6.35	100(10X10)	40216550
CAP PRO 100W GY6.35 K 12V	13100	3	100	12	nein	2200	klar	3.000	GY6.35	100(10X10)	40215850
CAP PRO 100W GY6.35 K 24V	13089	3	100	24	nein	2200	klar	3.000	GY6.35	100(10X10)	40964550

K=klar, M=matt

Abmessungen (max.)



Typ	C (mm)	D (mm)	L (mm)
1	31	9	22
2	32	9	22
3	44	12	30

Haupt-Anwendungsgebiete

Shop & HoReCa	<input checked="" type="checkbox"/>	Outdoor	<input type="checkbox"/>
Office & Industry	<input checked="" type="checkbox"/>	Home	<input checked="" type="checkbox"/>

Brennstellung



Nutzen Sie die Vorteile der Capsuleline Pro Halogenlampen. Der einfache Wechsel, der sich lohnt:

- Niedervolt-Halogen-Stiftsockellampe mit G4- bzw. GY6,35-Sockel für Leuchten mit eingebautem Reflektor
- Mittlere Lebensdauer von 3.000 Stunden
- Senkrechte Wendel für optimale Lichtbündel je nach Reflektor (5W Lampe mit waagerechter Wendel)
- In klarer und matter Ausführung lieferbar
- UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko der angestrahlten Waren auf ein Minimum
- Gemäß IEC 60598 für den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen, dimmbar

Besuchen Sie unsere Homepage: www.philips.de/licht

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Philips Licht Service.

Tel.: 0180 3 888 333*
e-mail: Lighting.info-center@philips.com
www.philips.de/licht
* 7,75 Cent pro angefangene 60 Sek.



Tel.: 0810 001098*
e-mail: Lighting.info-center@philips.com
www.philips.at/licht
* Ortstarif



Stand: Mai 2005
Änderungen vorbehalten



PHILIPS