

# GABELHUBWAGEN PREMIUM FÜR SCHWERE LASTEN


Besonders in stahl- und metallverarbeitenden Betrieben summiert sich das Gewicht von Paletten. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 5,0 t kommt hier der Premium für schwere Lasten zum Einsatz. Die Gabellänge von 1150 mm eignet sich besonders für den Transport schwer beladener Paletten. Profitieren Sie von zur Wahl stehenden 2000 mm Gabellänge bis max. 3,5 t Tragfähigkeit, beispielsweise beim internen Umlagern von Maschinen. Lenkräder und Tandemgabelrollen aus Polyurethan sorgen für leichtes Anfahren beim Schieben und Ziehen von schweren Lasten. Die verwendeten Räder und Rollen sind wartungsfrei.



1101072PTP11550



1101072PTP11530



Artikel	1101072PTP11530	1101072PTP11535	1101072PTP20030	1101072PTP20035	1101072PTP11550
Tragfähigkeit, kg	3000	3500	3000	3500	5000
Gabelhöhe min., mm	F 85	85	85	85	90
Hub, mm	E 115	115	115	115	110
Lenkrollen, mm	180x50 P	180x50 P	180x50 P	180x50 P	180x70 P
Gabelrollen, tandem, mm	80x70 P				
Gabelbreite, mm	J 160	160	160	160	153
Gabelweite, mm	K 230	230	230	230	234
Gabellänge, mm	H 1150	1150	2000	2000	1150
Deichselhöhe max., mm	A 1220	1220	1220	1220	1230
Gewicht, kg	70	72	93	95	133

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon