

## Treston Sichtlagerkasten

TRESTON

Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 165 mm, Inhalt 0,6 l, Aus Polypropylen in grau

VE 60 Stück

Artikelnummer: 272081



### Sichtlagerkasten









- Geeignet für Werkstätten und Industriearbeitsplätze und passend zu allen gängigen, metrischen Regalsysteme
- Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 165 mm
- Inhalt 0,6 l
- Aus Polypropylen in grau
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Boden innen gewellt
- abgeschrägte Eingrifföffnung
- Gleiche Breiten stapelbar durch Stapelrand
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	Material	Polypropylen
geeignet für (Branche/Bereich)	Industriearbeitsplätze	Bodenkonstruktion	innen gewellt
Euronorm	nein	stapelbar	ja
elektrisch leitend	nein	stapelbar durch	Stapelrand
Höhe	75 mm	Eingrifföffnung	abgeschrägt
Breite	105 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +75 °C
Tiefe	165 mm	Beständigkeit	gegen Öl, die meisten

		Säuren und Lösungsmittel
Innenhöhe	65 mm	Farbe grau
Innenbreite	90 mm	Garantie 5 Jahre
Innentiefe	105 mm	Gewicht 4,7 kg
Inhalt	0,6 l	

## Dazu passt auch ...

203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
215728		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 80 mm
221120		Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
223712		Kugelschreiber, Schreibfarbe schwarz, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
242396		Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
529928		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 0,85 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium