


## Lutz Elektro-Fasspumpe

für dünnflüssige Säuren und Laugen  
mit einer maximalen Viskosität von  
300 mPas, maximale Förderleistung  
75 Liter pro Minute, Tauchrohr  
Durchmesser 32 mm, Tauchtiefe 700  
mm

Artikelnummer: 520762



IP24



## Lutz Elektro-Fasspumpe

### für den Laborbetrieb






Elektro-Fasspumpe

- für dünnflüssige Säuren und Laugen mit einer maximalen Viskosität von 300 mPas
- maximale Förderleistung 75 Liter pro Minute
- Förderhöhe 7 m
- Tauchrohr Durchmesser 32 mm, Tauchtiefe 700 mm
- Gewinde G1"
- Stromanschluss 230 V, Motor mit 230 W
- Schutzart IP24: Fremdkörper > 12 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Pumpwerk aus Polypropylen
- mit GS-Zeichen

## Technische Details

|                           |                                 |                           |   |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| Gefahrstoff-Lagertyp      | Fass-/Container-Handling        | Anschluss                 | G1"   |
| Fass-/Container-Handling  | Pumpe                           | Material Pumpwerk         | Polypropylen  |
| Pumpentyp                 | Elektro-Fasspumpe               | Stromanschluss            | 230 V   |
| Medium                    | dünnpflüssige Säuren und Laugen | Motorleistung             | 230 W   |
| max. Viskosität           | 300 mPas                        | IP Schutzart              | 24: Fremdkörper > 12 mm, Spritzwasser alle Richtungen |
| Bedienung                 | elektrisch                      | Zertifizierung            | GS  |
| max. Förderleistung l/min | 75 l/min                        | WEEE-Registrierungsnummer | DE53987133  |
| Förderhöhe/Saughöhe       | 7 m                             | WEEE-Geräteart            | Kleingerät KAT 5                                      |
| Tauchrohrdurchmesser      | 32 mm                           | Marke laut EAR-Register   | Lutz  |
| Tauchtiefe                | 700 mm                          | Gewicht                   | 2,2 kg  |
| Set                       | nein                            |                           |   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200237 |    | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel                                   |
| 201012 |   | Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz |
| 221116 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8   |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm     |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm  |